

FM EXPERT 100/ W

Grand chariot de nettoyage, le FM Expert 100/ W est doté d'un système de nettoyage à double seau avec presse. La meilleure solution pour les tâches de nettoyage d'envergures et exigeantes.



Référence 1.321-004.0

Caractéristiques techniques

| | | |
|------------------------|----------|----------------------|
| Code EAN | | 4054278817972 |
| Programme | | STANDARD |
| Couleur | | Anthracite |
| Quantité | Pièce(s) | 1 |
| Poids sans accessoires | kg | 28,5 |
| Poids de l'emballage | kg | 34 |
| Dimensions (L × l × H) | | mm 1518 × 653 × 1020 |
| Dimensions (emballé) | | mm 1134 × 584 × 438 |

Equipement

Collecte de déchets

■ Standard.




Module d'élimination des déchets réglable avec angle ajustable jusqu'à 30° pour adapter la hauteur afin de faciliter la vidange

Le tiroir amovible de 16 l est réglable en hauteur et accessible des deux côtés

Raccords Toolflex sur les faces extérieures pour fixer le matériel de nettoyage

ACCESSOIRES POUR FM EXPERT 100/ W

1.321-004.0



| | | Référence | Descriptif | |
|--|----|-------------|---|---|
| TROLLEYS & BUCKET SYSTEMS | | | | |
| Disposal | | | | |
| Support pour sac poubelle sans poignée | 1 | 2.855-225.0 | Le support pour sacs poubelle sans poignée constitue un module d'élimination des déchets pratique à l'extérieur du chariot de nettoyage. | ■ |
| Unité de collecte des déchets, petite, 2 x 70 l | 2 | 2.855-280.0 | Le module d'élimination des déchets peut accueillir deux sacs poubelle de 70 l et s'adapte parfaitement au support de sac poubelle associé pour faciliter l'utilisation sur le terrain. | ■ |
| Pédale pour Expert et ExpertPro | 3 | 2.855-242.0 | Une pédale pratique permet d'ouvrir le couvercle de manière ergonomique et sans effort. | □ |
| Unité de collecte des déchets, grande, 2 x 120 l | 4 | 2.855-267.0 | Le module d'élimination des déchets peut accueillir deux sacs poubelle de 120 l, se monte et se démonte facilement et rapidement, et permet ainsi une gestion simple et hygiénique des déchets. | □ |
| Unité de collecte des déchets, grande, 2 x 70 l | 5 | 2.855-268.0 | Le module d'élimination des déchets peut accueillir deux sacs poubelle de 70 l, se monte et se démonte facilement et rapidement, et permet une gestion simple et hygiénique des déchets. | □ |
| Unité de collecte des déchets, grande, 3 x 70 l | 6 | 2.855-269.0 | Le module d'élimination des déchets peut accueillir trois sacs poubelle de 70 l, se monte et se démonte facilement et rapidement, et permet une gestion simple et hygiénique des déchets. | □ |
| Sac avec fermeture éclair rouge 120L | 7 | 6.999-160.0 | Sac à déchets rouge, compatible avec notre gamme de cahriots | □ |
| Sac avec fermeture éclair bleu 120L | 8 | 6.999-161.0 | Sac à déchets bleu, compatible avec notre gamme de cahriots | □ |
| Storage | | | | |
| Kit tiroir 16 l | 9 | 2.855-234.0 | Le kit tiroir de 16 l contient un tiroir d'une contenance de 16 l fabriqué à partir de matériaux recyclés ainsi que 2 supports de fixation de tiroir ouverts. | ■ |
| Support de tiroir, fermé | 10 | 2.855-246.0 | Support de tiroir fermé permettant une fixation pratique d'un plateau ou de tiroirs de 8 litres, 16 litres et 31 litres, pour toutes les variantes ouvertes de la gamme Expert. | ■ |
| Kit plateau | 11 | 2.855-291.0 | Le kit plateau contient le plateau mais aussi 2 supports de fixation de tiroir ouverts. | ■ |
| Couvercle, grand | 12 | 2.855-231.0 | Un grand couvercle recouvre de façon hygiénique le module d'élimination des déchets intégré. | □ |
| Couvercle, petit | 13 | 2.855-232.0 | Un petit couvercle offre une protection fiable pour le support de sac poubelle adapté. | □ |
| Kit tiroir 8 l | 14 | 2.855-233.0 | Le kit tiroir de 8 l contient un tiroir d'une contenance de 8 l fabriqué à partir de matériaux recyclés ainsi que 2 supports de fixation de tiroir ouverts. | □ |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR FM EXPERT 100/ W

1.321-004.0




| | | Référence | Descriptif | |
|--|----|-------------|--|-------------------------------------|
| TROLLEYS & BUCKET SYSTEMS | | | | |
| Storage | | | | |
| Kit tiroir 31 l | 15 | 2.855-235.0 | Le kit tiroir de 31 l contient un tiroir d'une contenance de 31 l fabriqué à partir de matériaux recyclés ainsi que 2 supports de fixation de tiroir ouverts. | <input type="checkbox"/> |
| FlexoBox | 16 | 2.855-237.0 | Le système pour bac basculant FlexoBox permet une prise ergonomique des textiles et peut être confortablement ouvert et fermé avec le pied. | <input type="checkbox"/> |
| FlexoTray | 17 | 2.855-238.0 | Le compartiment de rangement FlexoTray pratique pour seaux de 12 l et de 6 l ou la machine correspondante EB 30/1 Li-Ion. | <input type="checkbox"/> |
| Seau multifonction 12 l | 18 | 2.855-239.0 | Seau de 12 l pour le préconditionnement de franges microfibre et pour une utilisation alternative en tant que panier de transport flexible pour différents ustensiles de nettoyage. | <input type="checkbox"/> |
| Support de tiroir, ouvert | 19 | 2.855-245.0 | Support de tiroir ouvert permettant une fixation pratique d'un plateau ou de tiroirs de 8 l, 16 l et 31 l, pour toutes les variantes fermées de la gamme ExpertPro. | <input type="checkbox"/> |
| Support pour seau multifonction | 20 | 2.855-253.0 | Les seaux de 6 l ou de 12 l se montent à l'aide d'une fixation spéciale pour seau multifonctionnel sur la face extérieure du chariot de nettoyage FlexoMate et à différentes hauteurs selon les besoins. | <input type="checkbox"/> |
| Clé pour couvercle | 21 | 2.855-257.0 | Le couvercle du chariot de nettoyage FlexoMate peut être fermé à l'aide d'une clé pratique. Le contenu peut ainsi être protégé contre tout accès indésirable. | <input type="checkbox"/> |
| Couvercle seau 12 l | 22 | 2.855-264.0 | Un couvercle pratique recouvre de façon hygiénique le seau de 12 l. | <input type="checkbox"/> |
| Couvercle seau 6 l | 23 | 2.855-265.0 | Un couvercle pratique recouvre de façon hygiénique le seau de 6 l. | <input type="checkbox"/> |
| Porte-documents porte | 24 | 2.855-270.0 | Porte-documents facile à installer pour ranger confortablement des documents tels que des fiches de données de sécurité, des affiches et des plans de nettoyage. | <input type="checkbox"/> |
| Basket with bottle insert | 25 | 6.999-290.0 | Panier de transport avec porte-flacon, poignée de transport et séparateurs amovibles. | <input type="checkbox"/> |
| Kit agrafe (8x-2) | 26 | 9.212-802.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Cleaning | | | | |
| Support pour système d'essorage pour bal | 27 | 9.212-801.0 | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Seau avec agrafe 6L | 28 | 9.212-800.0 | | <input type="checkbox"/> |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR FM EXPERT 100/ W

1.321-004.0




| | | Référence | Descriptif | |
|--|----|-------------|---|---|
| TROLLEYS & BUCKET SYSTEMS | | | | |
| Fixation | | | | |
| Barrette pour FlexoLink | 29 | 2.855-226.0 | La barre sert à fixer les différents accessoires FlexoLink sur le chariot de nettoyage. | ■ |
| Composant profile aluminium kpl. | 30 | 2.855-247.0 | | ■ |
| FlexoLink S | 31 | 2.855-255.0 | Petite fixation FlexoLink S pour support pour balai à plat et textiles antipoussière d'un diamètre maximal de 26 mm. | ■ |
| FlexoLink XL | 32 | 2.855-261.0 | La grande fixation FlexoLink XL permet de fixer des panneaux de nettoyage ou le nettoyeur WVP 10 Advanced sur le chariot. | ■ |
| Profilé de recouvrement | 33 | 2.855-266.0 | Profilé de recouvrement destiné à masquer les endroits ouverts dans le cadre supérieur et sur la plaque de base. | ■ |
| Module d'extension du châssis de base | 34 | 2.855-279.0 | La plaque de base d'extension sans roue peut servir de support pour des sacs poubelle ou comme dispositif de transport pour 2 x seaux de 6 l ou 1 x seau de 12 l ainsi que des petits appareils de nettoyage tels que les EB 30/1 Li-Ion ou BR 30/1 C Bp. | ■ |
| FlexoDock | 35 | 2.855-241.0 | Grâce au FlexoDock, il est possible de connecter 2 chariots FlexoMate ou plus puis de les déconnecter à nouveau. | □ |
| Composant profile aluminium middle kpl. | 36 | 2.855-248.0 | | □ |
| FlexoLink M | 37 | 2.855-254.0 | La fixation FlexoLink M permet de fixer des machines sur le chariot pendant le transport. | □ |
| Module d'extension à châssis de base repliable | 38 | 2.855-273.0 | Plaque de base repliable pour l'extension des variantes Expert et ExpertPro. Convient pour le système à double seau et les machines telles que T 9/1 Bp ou BR 30/1 C Bp. | □ |
| Paroi latérale pour ExpertPro | 39 | 2.855-290.0 | Paroi latérale de recouvrement des faces avant et latérales, et en guise d'alternative aux portes. | □ |
| Amortisseur couvercle, petit | 40 | 2.855-318.0 | Les amortisseurs assurent une fermeture en douceur des grand et petit couvercles. | □ |
| Support de tablette pour FlexoMate | 41 | 9.212-038.0 | Support pour tablette avec clé amovible, complet avec vis et barre de fixation vernie Rilsan. | □ |
| FM cle porte | 42 | 9.212-803.0 | | □ |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR FM EXPERT 100/ W

1.321-004.0



| | | Référence | Descriptif | |
|---|----|-------------|---|-------------------------------------|
| TROLLEYS & BUCKET SYSTEMS | | | | |
| Fixation | | | | |
| FM porte grand | 43 | 9.212-804.0 | | <input type="checkbox"/> |
| FM porte petit | 44 | 9.212-805.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Wheels | | | | |
| Roulette pivotante sans frein Std. D125 | 45 | 2.855-298.0 | Roulettes pivotantes en pack de 2 sans frein. Très robustes et glissant sur les sols durs et les revêtements textiles. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Roulettes pivotantes avec frein Std. D125 | 46 | 2.855-299.0 | Roulettes pivotantes en pack de 2 avec frein. Très robustes et glissant sur les sols durs et les revêtements textiles. | <input type="checkbox"/> |
| Pare-chocs | 47 | 2.855-300.0 | Protection contre les chocs pour éviter les contacts directs et les dommages aussi bien sur le mobilier que sur le chariot. | <input type="checkbox"/> |
| Push handles | | | | |
| Poignée de poussée Classic | 48 | 2.855-243.0 | Poignée de poussée facile à monter avec possibilité supplémentaire d'intégration à une fixation FlexoLink. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| FlexoGrip | 49 | 2.855-244.0 | La poignée ergonomique FlexoGrip réglable sur trois niveaux réduit la charge sur les poignets de l'utilisateur. | <input type="checkbox"/> |
| Single- & double buckets | | | | |
| Presse Wiz | 50 | 9.212-084.0 | Presse à plat avec épaisseur et bagues réglables et levier en aluminium. | <input type="checkbox"/> |
| Presse Tec | 51 | 9.212-173.0 | Presse à mâchoires avec manche en aluminium | <input type="checkbox"/> |
| UTENSILS | | | | |
| Safety | | | | |
| Tuyau Idro | 52 | 9.212-030.0 | Tuyau de remplissage des seaux, 119 cm. | <input type="checkbox"/> |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.