

KÄRCHER

FM EXPERTPRO 50/ P

Chariot de nettoyage compact, le FM ExpertPro 50/ P est équipé pour la méthode de nettoyage par pré-imprégnation. Module fermé et sécurisé pour seaux, compartiments d'élimination des déchets, outils et détergents.

**Référence**

1.321-008.0

Caractéristiques techniques

Code EAN	4054278818511
Programme	ADVANCED
Couleur	Anthracite
Quantité	Pièce(s)
Poids sans accessoires	kg
Poids de l'emballage	kg
Dimensions (L x l x H)	mm
Dimensions (emballé)	mm

Equipement

Collecte de déchets	<input checked="" type="checkbox"/>
Chariot fermé avec portes	<input checked="" type="checkbox"/>


■ Standard.



FlexoGrip : réglable en hauteur pour améliorer l'ergonomie, soulage les épaules et les poignets

Entièrement fermé, il est optimal pour le nettoyage dans les zones sensibles sur le plan de l'hygiène

Des freins placés sur 2 des roues sécurisent le chariot, même dans les pentes

ACCESOIRES POUR FM EXPERTPRO 50/ P**1.321-008.0**

		Référence	Descriptif	
--	--	-----------	------------	--

TROLLEYS & BUCKET SYSTEMS**Disposal**

Unité de collecte des déchets, grande, 2 x 70 l	1	2.855-268.0	Le module d'élimination des déchets peut accueillir deux sacs poubelle de 70 l, se monte et se démonte facilement et rapidement, et permet une gestion simple et hygiénique des déchets.	<input checked="" type="checkbox"/>
Support pour sac poubelle sans poignée	2	2.855-225.0	Le support pour sacs poubelle sans poignée constitue un module d'élimination des déchets pratique à l'extérieur du chariot de nettoyage.	<input type="checkbox"/>
Pédale pour Expert et ExpertPro	3	2.855-242.0	Une pédale pratique permet d'ouvrir le couvercle de manière ergonomique et sans effort.	<input type="checkbox"/>
Unité de collecte des déchets, grande, 2 x 120 l	4	2.855-267.0	Le module d'élimination des déchets peut accueillir deux sacs poubelle de 120 l, se monte et se démonte facilement et rapidement, et permet ainsi une gestion simple et hygiénique des déchets.	<input type="checkbox"/>
Unité de collecte des déchets, grande, 3 x 70 l	5	2.855-269.0	Le module d'élimination des déchets peut accueillir trois sacs poubelle de 70 l, se monte et se démonte facilement et rapidement, et permet une gestion simple et hygiénique des déchets.	<input type="checkbox"/>
Unité de collecte des déchets, petite, 2 x 70 l	6	2.855-280.0	Le module d'élimination des déchets peut accueillir deux sacs poubelle de 70 l et s'adapte parfaitement au support de sac poubelle associé pour faciliter l'utilisation sur le terrain.	<input type="checkbox"/>
Sac avec fermeture éclair rouge 120L	7	6.999-160.0	Sac à déchets rouge, compatible avec notre gamme de cahriots	<input type="checkbox"/>
Sac avec fermeture éclair bleu 120L	8	6.999-161.0	Sac à déchets bleu, compatible avec notre gamme de cahriots	<input type="checkbox"/>

Storage

Couvercle, grand	9	2.855-231.0	Un grand couvercle recouvre de façon hygiénique le module d'élimination des déchets intégré.	<input checked="" type="checkbox"/>
Kit tiroir 16 l	10	2.855-234.0	Le kit tiroir de 16 l contient un tiroir d'une contenance de 16 l fabriqué à partir de matériaux recyclés ainsi que 2 supports de fixation de tiroir ouverts.	<input checked="" type="checkbox"/>
FlexoTray	11	2.855-238.0	Le compartiment de rangement FlexoTray pratique pour seaux de 12 l et de 6 l ou la machine correspondante EB 30/1 Li-Ion.	<input checked="" type="checkbox"/>
Seau multifonction 12 l	12	2.855-239.0	Seau de 12 l pour le préconditionnement de franges microfibre et pour une utilisation alternative en tant que panier de transport flexible pour différents ustensiles de nettoyage.	<input checked="" type="checkbox"/>
Support de tiroir, ouvert	13	2.855-245.0	Support de tiroir ouvert permettant une fixation pratique d'un plateau ou de tiroirs de 8 l, 16 l et 31 l, pour toutes les variantes fermées de la gamme ExpertPro.	<input checked="" type="checkbox"/>
Couvercle seau 12 l	14	2.855-264.0	Un couvercle pratique recouvre de façon hygiénique le seau de 12 l.	<input checked="" type="checkbox"/>

Standard. Accessoires optionnels.

ACCESOIRES POUR FM EXPERTPRO 50/ P**1.321-008.0**


	Référence	Descriptif	
TROLLEYS & BUCKET SYSTEMS			
Storage			
Kit plateau	15 2.855-291.0	Le kit plateau contient le plateau mais aussi 2 supports de fixation de tiroir ouverts.	<input checked="" type="checkbox"/>
Couvercle, petit	16 2.855-232.0	Un petit couvercle offre une protection fiable pour le support de sac poubelle adapté.	<input type="checkbox"/>
Kit tiroir 8 l	17 2.855-233.0	Le kit tiroir de 8 l contient un tiroir d'une contenance de 8 l fabriqué à partir de matériaux recyclés ainsi que 2 supports de fixation de tiroir ouverts.	<input type="checkbox"/>
Kit tiroir 31 l	18 2.855-235.0	Le kit tiroir de 31 l contient un tiroir d'une contenance de 31 l fabriqué à partir de matériaux recyclés ainsi que 2 supports de fixation de tiroir ouverts.	<input type="checkbox"/>
FlexoBox	19 2.855-237.0	Le système pour bac basculant FlexoBox permet une prise ergonomique des textiles et peut être confortablement ouvert et fermé avec le pied.	<input type="checkbox"/>
Support de tiroir, fermé	20 2.855-246.0	Support de tiroir fermé permettant une fixation pratique d'un plateau ou de tiroirs de 8 litres, 16 litres et 31 litres, pour toutes les variantes ouvertes de la gamme Expert.	<input type="checkbox"/>
Support pour seau multifonction	21 2.855-253.0	Les seaux de 6 l ou de 12 l se montent à l'aide d'une fixation spéciale pour seau multifonctionnel sur la face extérieure du chariot de nettoyage FlexoMate et à différentes hauteurs selon les besoins.	<input type="checkbox"/>
Clé pour couvercle	22 2.855-257.0	Le couvercle du chariot de nettoyage FlexoMate peut être fermé à l'aide d'une clé pratique. Le contenu peut ainsi être protégé contre tout accès indésirable.	<input type="checkbox"/>
Couvercle seau 6 l	23 2.855-265.0	Un couvercle pratique recouvre de façon hygiénique le seau de 6 l.	<input type="checkbox"/>
Porte-documents porte	24 2.855-270.0	Porte-documents facile à installer pour ranger confortablement des documents tels que des fiches de données de sécurité, des affiches et des plans de nettoyage.	<input type="checkbox"/>
Rondelle pour Push to open (2x)	25 6.400-019.0		<input type="checkbox"/>
Basket with bottle insert	26 6.999-290.0	Panier de transport avec porte-flacon, poignée de transport et séparateurs amovibles.	<input type="checkbox"/>
Kit agrafe (8x2)	27 9.212-802.0		<input type="checkbox"/>
Fixation			
Composant profile aluminium kpl.	28 2.855-247.0		<input checked="" type="checkbox"/>

Standard. Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR FM EXPERTPRO 50/ P**1.321-008.0**

		Référence	Descriptif	
TROLLEYS & BUCKET SYSTEMS				
Fixation				
FlexoLink S	29	2.855-255.0	Petite fixation FlexoLink S pour support pour balai à plat et textiles antipoussière d'un diamètre maximal de 26 mm.	<input checked="" type="checkbox"/>
FlexoLink XL	30	2.855-261.0	La grande fixation FlexoLink XL permet de fixer des panneaux de nettoyage ou le nettoyeur WVP 10 Advanced sur le chariot.	<input checked="" type="checkbox"/>
Profilé de recouvrement	31	2.855-266.0	Profilé de recouvrement destiné à masquer les endroits ouverts dans le cadre supérieur et sur la plaque de base.	<input checked="" type="checkbox"/>
Paroi latérale pour ExpertPro	32	2.855-290.0	Paroi latérale de recouvrement des faces avant et latérales, et en guise d'alternative aux portes.	<input checked="" type="checkbox"/>
FM porte grand	33	9.212-804.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Barrette pour FlexoLink	34	2.855-226.0	La barre sert à fixer les différents accessoires FlexoLink sur le chariot de nettoyage.	<input type="checkbox"/>
FlexoDock	35	2.855-241.0	Grâce au FlexoDock, il est possible de connecter 2 chariots FlexoMate ou plus puis de les déconnecter à nouveau.	<input type="checkbox"/>
FlexoLink M	36	2.855-254.0	La fixation FlexoLink M permet de fixer des machines sur le chariot pendant le transport.	<input type="checkbox"/>
Module d'extension à châssis de base repliable	37	2.855-273.0	Plaque de base repliable pour l'extension des variantes Expert et ExpertPro. Convient pour le système à double seau et les machines telles que T 9/1 Bp ou BR 30/1 C Bp.	<input type="checkbox"/>
Module d'extension du châssis de base	38	2.855-279.0	La plaque de base d'extension sans roue peut servir de support pour des sacs poubelle ou comme dispositif de transport pour 2 × seaux de 6 l ou 1 × seau de 12 l ainsi que des petits appareils de nettoyage tels que les EB 30/1 Li-Ion ou BR 30/1 C Bp.	<input type="checkbox"/>
Amortisseur couvercle, petit	39	2.855-318.0	Les amortisseurs assurent une fermeture en douceur des grand et petit couvercles.	<input type="checkbox"/>
Support de tablette pour FlexoMate	40	9.212-038.0	Support pour tablette avec clé amovible, complet avec vis et barre de fixation vernie Rilsan.	<input type="checkbox"/>
FM cle porte	41	9.212-803.0		<input type="checkbox"/>
FM porte petit	42	9.212-805.0		<input type="checkbox"/>

Standard. Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR FM EXPERTPRO 50/ P**1.321-008.0**

		Référence	Descriptif	
TROLLEYS & BUCKET SYSTEMS				
Wheels				
Roulette pivotante sans frein Std. D125	43	2.855-298.0	Roulettes pivotantes en pack de 2 sans frein. Très robustes et glissant sur les sols durs et les revêtements textiles.	<input checked="" type="checkbox"/>
Roulettes pivotantes avec frein Std. D125	44	2.855-299.0	Roulettes pivotantes en pack de 2 avec frein. Très robustes et glissant sur les sols durs et les revêtements textiles.	<input checked="" type="checkbox"/>
Pare-chocs	45	2.855-300.0	Protection contre les chocs pour éviter les contacts directs et les dommages aussi bien sur le mobilier que sur le chariot.	<input type="checkbox"/>
Push handles				
FlexoGrip	46	2.855-244.0	La poignée ergonomique FlexoGrip réglable sur trois niveaux réduit la charge sur les poignets de l'utilisateur.	<input checked="" type="checkbox"/>
Poignée de poussée Classic	47	2.855-243.0	Poignée de poussée facile à monter avec possibilité supplémentaire d'intégration à une fixation FlexoLink.	<input type="checkbox"/>
Cleaning				
Seau avec agrafe 6L	48	9.212-800.0		<input type="checkbox"/>

Standard. Accessoires optionnels.