



SLF30 Grès cérame Premium



EN13236



Port de lunettes de protection



Port de gants



Port de protections auditives



Port de protections respiratoires




Lire la notice d'utilisation



Ne pas incliner la machine lors du découpage



La conception et la fabrication des disques GÖLZ répondent à la norme EN13236. GÖLZ est un membre de l'OSA (Organisation pour la sécurité des Abrasifs), garantissant ainsi une utilisation en toute sécurité et sans problèmes de ses produits.




Renfort centre acier



COUPE A SEC



Jante à couronne continue pour coupe rapide et propre



Segments frittés Hauteur de segments 10 mm



Alésage 22,23



Pour meuleuses angulaires avec ou sans fil

Le SLF30 est un disque diamant haut gamme spécial carreleur, pour coupe à sec ou à eau.

- ▶ Épaisseur très fine de 1,2 mm (1,8 pour le 230) seulement
- ▶ Liant métallique spécial
- ▶ Découpe de tous carrelage, même les plus durs (y compris le carrelage grès cérame)
- ▶ Bon rendement et vitesse de coupe exceptionnelle
- ▶ Jante continue alternée et frittés hauteur de 10 mm (JCA)
- ▶ Excellente résistance à la déformation
- ▶ Renforts centraux de part et d'autre du centre acier
- ▶ Diamètres : 125 mm et 230 mm

Disque à jante continue conçue pour coupe de grès cérame pleine masse 8 mm maximum (salle de bain) et carrelage.





Conseil : alternez les matériaux d'utilisation pour une meilleure longévité de l'outil.


Coupe optimale :




Carrelage



Faïence



Grès
Cérame



Grès
Cérame
émaillé



Grès
Cérame
pleine
masse





Carrelage
Marbre
Fin



Granit Fin

SLF30

Ø (mm)	Alésage (mm)	Segments (mm)				Vitesse max (m/s)	Vitesse max (tr/mn)	Machine	Type de Coupe	EAN	Réf. article
		L	I	H	Nb						
125	22,23	JC	1,2	10	JC	80 m/s	12 250			4026189218247	SLF30 125
230	22,23	JC	1,8	10	JC	80 m/s	6 650			4026189218414	SLF30 230

Matériaux	GRANIT		Marbre reconstitués Carrelage	Béton		Asphalte
	Riche en quartz	Pauvre en quartz		Non-armé	Armé	
VITESSE PÉRIPHÉRIQUE EN M/SEC	25-30	32-40	40-50	30-50	30-40	45-60